

# 插入軸套 QSH-1/2-U

料號: 153822

FESTO



## 技術參數

| 特性  | 值                             |
|---|-------------------------------|
| 尺寸  | 標準                            |
| 裝配位置  | 任何                            |
| 設計  | 直式結構                          |
| 容器尺寸  | 1                             |
| 設計結構  | 推/拉原理                         |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa              |
| 操作壓力的完整溫度範圍                                     | -0.95 ... 10 bar              |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi           |
| Maritime classification                         | see certificate               |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質                                     | 潤滑操作可行                        |
| 耐腐蝕等級 CRC                                       | 1 - Low corrosion stress      |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 環境溫度  | -10 ... 60 °C                 |
| 產品重量  | 3 g                           |
| 氣壓連接, 氣口 1                                      | Push-in sleeve diameter 1/2"  |
| 氣壓連接, 氣口 2                                      | Push-in sleeve diameter 1/2"  |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 14 ... 140 °F                 |
| 釋放環的顏色  | 灰色                            |
| 材料備註  | 符合 RoHS                       |
| Material housing                                | PBT                           |