


倒鉤接頭 N-1/2-P-9-MS

料號: 15635

FESTO

黃銅結構



技術參數

特性	值
額定尺寸	8 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	密封圈
裝配位置	任何
設計	直式結構
容器尺寸	1
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:--]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大緊固扭矩	18 Nm
產品重量	44 g
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G1/2
氣壓連接, 氣口 2	For tubing internal diameter 9 mm
材料備註	符合 RoHS
Material housing	黃銅