

精巧型氣壓缸

AEVU-40-20-A-P-A


料號: 157004

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

用於近接感測, 活塞桿端頭具外螺紋

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



技術參數

特性	值
行程	20 mm
活塞直徑	40 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
操作模式	單動 推的動作
活塞桿末端	外螺紋
設計結構	活塞 活塞桿
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	單端活塞桿
Operating pressure MPa	0.08 ... 1 MPa
操作壓力	0.8 ... 10 bar
Operating pressure	11.6 ... 145 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
在端點位置的衝擊能量	0.52 J
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	704 N
0 mm行程時的運動質量	63 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	9 g
0 mm行程時的基本重量	433 g
每 10 mm 行程所增加的重量	59 g
安裝類型	具通孔 具配件 選配
氣壓連接	G1/8
Material of flange screw	鋼, 鍍鋅
Material cover	鍛造鋁合金
Material of dynamic seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	高合金鋼
Material cylinder barrel	鍛造鋁合金