


擺動法蘭

SUA-63

料號: 157325

FESTO

用於氣壓缸 ADVU, AEVU; 相應的U形鉤腳架安裝 LBN 或 LN, LSN.



技術參數

特性	值
尺寸	63
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 ... 90 °C
產品重量	531 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	鍛造鋁合金
Material mounting pin	鋼, 鍍鋅
Material sleeve	彈簧鋼
Material bearing	塑料的
Material screws	電鍍鋼
Material lock	彈簧鋼
Material shaft	鋼 具防護鍍層