

擺動法蘭 SNGB-250

料號: 157512

FESTO

Suitable clevis foot LN, LSN.



技術參數

特性	值
尺寸	250
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 ... 90 °C
產品重量	16,141 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	球狀石墨鑄鐵
Material mounting pin	鋼 經過電鍍
Material bearing	塑料的
Material disc	鋼, 鍍鋅
Material screws	鋼 經過電鍍
Material lock	彈簧鋼, 電鍍