



# 單向節流閥 GR-M3

料號: 15899

FESTO

單向流量可調



## 技術參數

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣壓連接, 氣口 1	M3
氣壓連接, 氣口 2	M3
可調元件	凸緣螺絲
安裝類型	前面板安裝 具通孔 選配
節流方向上的標準額定流量	29.5 l/min
逆止方向上的標準額定流量	26 ... 27.5 l/min
操作壓力	0.3 ... 8 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
Material housing	鍛造鋁合金
裝配位置	任何
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	2.5 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	黃銅