


連接電纜 KMP1-02-II-16-X

料號: 158992
將停止供貨的產品

FESTO

可提供的電纜長度為 1 到 99 m

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|---------------------------|
| 裝配置置 | 任何 |
| 工作電壓範圍 AC | <= 300 V |
| 工作電壓範圍 DC | <= 250 V |
| 容許的電流負載 | 4 A |
| 防護等級 | IP65 |
| Ambient temperature with flexible cable installation | 5 ... 70 °C |
| 環境溫度 | -30 ... 70 °C |
| 電氣連接 | 72-pin 插頭插座 |
| 電纜結構 | 80 x 0,75 mm ² |
| 電纜直徑 | 24 mm |
| 安裝類型 | 具夾緊具 |
| 外殼的材料訊息 | 壓鑄輕型合金 |
| 電纜護套的材料訊息 | PE |
| 壓接連接件的材料訊息 | 鍍銀 銅合金 |