


雙活塞氣壓缸

DPZ-32-40-P-A-S6

產品代號: 159854

FESTO

具2根平行的活塞桿，近接式感測，終點位置具彈性緩衝環



技術參數

特性	值
行程	40 mm
可調節端點位置/長度	10 mm
活塞直徑	32 mm
驅動單元的運作模式	連接軛
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
導向	普通軸承導向
設計結構	導向
位置檢測	用於近接式感測器
多樣型	耐熱密封型, 溫度達 150°C
工作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙作用
工作介質	乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 120 °C
在端點位置的衝擊能量	0.5 Nm
6 bar時的理論作用力, 回復行程	724 N
6 bar時的理論作用力, 進程	966 N
其它可用接口	參見產品圖紙
氣壓連接	G1/8
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
密封件的材料訊息	FPM
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金
活塞桿的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕