


# 精巧型氣壓缸 ADVULQ-3"-P-A


產品代號: 160588

FESTO

近接式感測, 通過方形活塞桿防轉. 活塞桿端頭具內螺紋  
該產品只可從Festo USA定購  
將停產的產品, 供貨至 2011.



代表範例



## 技術參數

特性	值
行程	0.04 ... 16 "
活塞直徑	3"
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
操作模式	雙作用
活塞桿末端	陰螺紋
防止扭轉/導向	方形活塞桿
工作壓力	8.7 ... 145 Psi
工作介質	過濾壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-4 ... 176 °F
6 bar時的理論作用力, 回復行程	2,827 N
6 bar時的理論作用力, 進程	3,016 N
0 mm行程時的移動質量	307 g
每10 mm 行程所增加的重量	25 g
0 mm行程時的基本重量	1,772 g
氣壓連接	NPT1/8-27
工作壓力 [psi]	8.7 ... 145 psi
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
動態密封的材料訊息	TPE-U(PU) NBR
活塞桿的材料訊息	高合金鋼
氣壓缸缸筒的材料訊息	鍛造鋁合金