


精巧型氣壓缸

AEVU-1/2"-P-A

產品代號: 160600

FESTO

用於近接式感測, 活塞桿具內螺紋.
該產品只可從Festo USA定購
將停產的產品, 供貨至 2011.



代表範例



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|------------------|
| 行程 | 0.2 ... 0.4 " |
| 活塞直徑 | 1/2" |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 操作模式 | 單作用 推的動作 |
| 活塞桿末端 | 陰螺紋 |
| 工作壓力 | 21.8 ... 145 Psi |
| 工作介質 | 過濾壓縮空氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -4 ... 176 °F |
| 6 bar時的理論作用力, 進程 | 59 N |
| 0 mm行程時的移動質量 | 8 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 2 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 87 g |
| 氣壓連接 | UNF10-32 |
| 工作壓力 [psi] | 21.8 ... 145 psi |
| 蓋子的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |
| 動態密封的材料訊息 | TPE-U(PU) NBR |
| 活塞桿的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 氣壓缸缸筒的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |