


# 精巧型氣壓缸

## AEVUZ-1 1/4"- -A-P-A

產品代號: 160634

FESTO

用於近接式感測, 活塞桿具外螺紋。  
 供貨時包括活塞桿上的螺帽。  
 該產品只可從Festo USA定購  
 將停產的產品, 供貨至 2011.



代表範例

### 技術參數

| 特性               | 值                |
|------------------|------------------|
| 行程               | 0.2 ... 1 "      |
| 活塞直徑             | 1 1/4"           |
| 緩衝               | P: 兩端具彈性緩衝環/板    |
| 操作模式             | 單作用<br>拉的動作      |
| 活塞桿末端            | 陽螺紋              |
| 工作壓力             | 11.6 ... 145 Psi |
| 工作介質             | 過濾壓縮空氣           |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 2                |
| 環境溫度             | -4 ... 176 °F    |
| 6 bar時的理論作用力, 進程 | 382 N            |
| 0 mm行程時的移動質量     | 49 g             |
| 每10 mm 行程所增加的重量  | 9 g              |
| 0 mm行程時的基本重量     | 300 g            |
| 氣壓連接             | NPT1/8-27        |
| 工作壓力 [psi]       | 11.6 ... 145 psi |
| 蓋子的材料訊息          | 鍛造鋁合金            |
| 動態密封的材料訊息        | TPE-U(PU)<br>NBR |
| 活塞桿的材料訊息         | 高合金鋼, 耐腐蝕        |
| 氣壓缸缸筒的材料訊息       | 鍛造鋁合金            |