


多位組件 DPVU-12/16

料號: 161194

FESTO

用於裝配 3 位或 4 位氣壓缸，每一氣壓缸由 2 個 ADVU 氣壓缸組成。



技術參數

特性	值
尺寸	12/16
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	35 g
材料備註	符合 RoHS
Material flange	鍛造鋁合金
Material screws	鋼 經過電鍍
Material cylindrical dowel pin	鋼 經過電鍍