



# 單向節流閥 CRGRLA-1/2-B

料號: 161407

FESTO

耐腐蝕, 具內螺紋可轉動接口.



## 技術參數

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
驅動類型	手動
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	2,100 l/min
逆止方向上的標準額定流量	1550 ... 2200 l/min
Operating pressure MPa	0.03 ... 1 MPa
操作壓力	0.3 ... 10 bar
Operating pressure	4.35 ... 145 psi
環境溫度	-20 ... 80 °C
Maritime classification	see certificate
裝配位置	任何
旋轉能力	360° / 可以不連續擺動
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	4,265 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3550 ... 4325 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
無塵室等級	ISO class 4
儲藏溫度	-10 ... 40 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
額定尺寸	10.6 mm
最大緊固扭矩	40 Nm
容許的驅動力矩, 調節螺絲	3 Nm
產品重量	262.3 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	FPM PVC
Material hollow bolt	高合金鋼
Material adjusting screw	高合金鋼, 耐腐蝕
Material swivel fitting	高合金鋼, 耐腐蝕