



# 近接感測器 CRSMEO-4-K-LED-24

料號: 161775

FESTO

耐腐蝕, 具電纜, 不具安裝組件 CRSMB/CRSMBR.



## 技術參數

特性	值
設計	圓形
授權	RCM Mark
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
材料備註	符合 RoHS
測量變量	位置
測量原則	磁簧磁鐵
環境溫度	-20 ... 60 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	具觸點, 雙極性
切換元件功能	常開觸點
開啟時間	<= 0.5 ms
關閉時間	0.03 ms
最大切換頻率	800 Hz
最大輸出電流	500 mA
最大接點容量 DC	10 W
電感式保護迴路	和MZ-, MY-, ME 線圈匹配
短路強度	否
額定工作電壓DC	24 V
工作電壓範圍 DC	12 ... 30 V
極性保護	否
Electrical connection 1, connection type	電纜
Electrical connection 1, connection technology	開放式終端
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
接頭的導線引出方向	軸向
電纜長度	2.5 m
電纜外套顏色	灰色
Material cable sheath	TPE-O
安裝類型	具配件
產品重量	70 g
外殼顏色	黑色
Material housing	PP
工作狀態顯示	黃色 LED
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 60 °C
防護等級	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L