


雙耳軸支座 CRLNG-32

料號: 161840

FESTO

耐腐蝕, 應用於氣壓缸 CRDNGS.



技術參數

特性	值
尺寸	32
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
環境溫度	-40 ... 80 °C
產品重量	133 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	電解精鍊 高合金鋼
Material bearing	塑料的