


雙活塞氣壓缸

DPZ-20-100-P-A-KF-S20

料號: 162080

FESTO

具2平行的活塞桿， 近接式感測， 終點位置具彈性緩衝環



技術參數

特性	值
行程	100 mm
端點可調範圍/長度	10 mm
活塞直徑	20 mm
驅動單元的運作模式	軛鐵
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	導向
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	中空活塞桿型
操作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0
環境溫度	-20 ... 80 °C
在端點位置的衝擊能量	0.2 Nm
6 bar時的理論作用力, 回復行程	282 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	282 N
其它可用接口	參見產品圖紙
氣壓連接	M5
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金
活塞桿的材料訊息	外殼-硬化鋼