

真空產生器 VADMI-300



料號: 162511

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

具整合的電磁閥，用於真空開關及噴氣脈衝

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 額定尺寸, 拉伐爾噴嘴 | 3 mm |
| 網柵尺寸 | 22 mm |
| 設計, 消音器 | 已關閉 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 排放器特性 | 高度真空 |
| 過濾等級 | <= 40 µm |
| 手動控制 | 推力 |
| 整合功能 | 噴射脈衝閥, 電動 流量控制閥 電控開關閥 過濾器 單向閥 |
| 閥功能 | 已關閉 |
| Operating pressure MPa | 0.2 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | 2 ... 8 bar |
| Operating pressure | 29 ... 116 psi |
| 最大真空度 | 85 % |
| Nominal operating pressure | 0.6 MPa |
| 額定操作壓力 | 6 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | 87 psi |
| Air supply time at nominal operating pressure with ejector pulse | 0.2 s |
| 工作電壓範圍 DC | 21.6 ... 26.4 V |
| 循環功率 | 100 % |
| 授權 | c UL us - Recognized (OL) |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作不可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 0 ... 60 °C |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| 產品重量 | 370 g |
| 電氣連接 | 插頭 |
| 安裝類型 | 具通孔 具內 (母) 螺紋 選配 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | 整合消音器 |
| 真空連接 | G3/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material receiver nozzle | 鍍鎳黃銅 |

| 特性 | 値 |
|-----------------------------|-----------|
| Material filter | PA |
| Material filter housing | PC |
| Material housing | 鍛造鋁合金 |
| Material silencer | PE POM |
| Material piston | POM |
| Material transmitter nozzle | 鍍鎳黃銅 |