

# 精密過濾器

## LFMB-3/4-D-MIDI


料號: 162631

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具 1 µm 濾芯, 金屬保護杯罩

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



### 技術參數

特性	值
系列	D
尺寸	Midi型
設計結構	纖維過濾器
過濾等級	1 µm
冷凝水排放	手動旋轉
操作壓力	1 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出口的空气純淨度	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3] 惰性氣體
空氣品質等級的最大標準流量	1,980 l/min
空氣品質等級的最小標準流量	600 l/min
過濾器功效	99.99 %
最大冷凝物容積	43 cm <sup>3</sup>
杯罩保護	金屬保護杯罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	1.5 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
殘餘油含量	0.5 mg/m <sup>3</sup>
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
裝配位置	垂直 +/- 5°
氣壓連接, 氣口 1	G3/4
氣壓連接, 氣口 2	G3/4
Material housing	牙鑄鋅
Material filter	硼酸鹽纖維
Material bowl	PC
材料備註	符合 RoHS
產品重量	650 g