

開關閥 HE-3/4-D-MAXI



料號: 162812

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

用於具螺紋連接板的D空氣調理組

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|---------------------------------------|
| 設計結構 | 活塞滑塊 |
| 驅動類型 | 手動 |
| 密封原理 | 軟性 |
| 排氣功能 | 不可節流 |
| 手動控制 | 無 |
| 閥功能 | 3/2 雙穩態 |
| 操作壓力 | 0 ... 16 bar |
| C 值 | 26.8 l/sbar |
| b 值 | 0.35 |
| 標準額定流量 | 6,000 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 流量方向 | 不可逆 |
| 產品重量 | 796 g |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G3/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G3/4 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | G3/8 |
| 輸出口的空气純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 壓鑄鋁 |