



# 精密過濾器

## LFMB-1-H-A

產品代號: 162820

FESTO

具 1 此慮芯, 金屬保護罩  
將停止供貨, 截至日期2008



### 技術參數

特性	值
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	1 µm
過濾器功效	99.9999 %
冷凝水排放	全自動
設計結構	纖維過濾器
差壓顯示	壓力錶
輸入壓力 1	0 ... 16 bar
標準額定流量	5,200 l/min
工作介質	過濾壓縮空氣, 過濾精度 5 此
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	1.5 ... 60 °C
殘渣油的成分	0.5 mg/m <sup>3</sup>
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	可選 線路安裝 具附件
氣壓連接, 氣口 1	G1
氣壓連接, 氣口 2	G1
過濾器的材料訊息	硼 酸鹽纖維
外殼的材料訊息	牙鑄鋅
杯罩的材料訊息	牙鑄鋅