


# 模組接頭 PAML-MK-186-HP3

料號: 1629377

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	186
額定直徑 DN	54
系列	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
操作壓力	0 ... 50 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	1,300 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material module connector	鍛造鋁合金
Material screws	不鏽鋼