

單向節流閥



GRLA-1/4-QS-6-RS-B

料號: 162967
將停止供貨的產品

具有凸緣螺絲和鎖緊螺帽

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流閥功能, 用於排氣
氣壓連接, 氣口 1	QS-6
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
驅動類型	手動
可調元件	凸緣螺絲
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	520 l/min
逆止方向上的標準額定流量	400 ... 550 l/min
環境溫度	-10 ... 60 °C
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	720 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	600 ... 750 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 40 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
額定鎖緊扭矩	11 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 10 %
容許的驅動力矩, 調節螺絲	0.4 Nm
產品重量	30 g
Material of threaded plug	鍛造鋁合金
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material release ring	POM
Material knurled head	鍛造鋁合金
Material adjusting screw	黃銅
Material swivel fitting	PBT-加強