


限位開關配件

QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

料號: 164853

FESTO



技術參數

特性	值
基於標準	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
設計	有角的
裝配位置	任何
短路強度	脈衝調制
切換元件功能	常開觸點
極性保護	用於所有電接口
測量原則	電感式
切換位置指示器	否
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
絕緣電壓	50 V
最大輸出電流	200 mA
開關輸出	PNP
浪湧強度	0.5 kV
污染程度	3
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	2
防護等級	IP65
環境溫度	-25 ... 70 °C
電氣連接	螺紋介面
電纜直徑	8 ... 13 mm
電纜螺紋連接	M20
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	EPDM
用於外殼端蓋的材料須知	PC
用於外殼插座的材料須知	PA
用於操控台的材料須知	高合金鋼, 耐腐蝕