

連接塊 CPE18-PRSG-2

料號: 164970


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

用於精巧閥，具關閉的 PRS 管。

該氣路塊僅可以使用具G管螺紋的管接頭

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|-------------------------------|
| 閥位的最大數量 | 2 |
| Burst pressure | 3 MPa |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 產品重量 | 170 g |
| 底座的安裝方法 | 具通孔 具頂部導軌 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/2 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | PA-加強 |