


扁平氣壓缸

EZH-2,5/9-20-B

料號: 164992

FESTO

抗扭轉



技術參數

特性	值
行程	20 mm
活塞直徑	6 mm 等量直徑
緩衝	無緩衝
裝配位置	任何
操作模式	單動 推的動作
設計結構	活塞 方形活塞桿
位置檢測	無
防止扭轉/導向	方形活塞桿
Operating pressure MPa	0.28 ... 0.6 MPa
操作壓力	2.8 ... 6 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	10 N
理論最小彈簧回力	2.8 N
理論最大彈簧回力	4.4 N
產品重量	17 g
安裝類型	具側孔
氣壓連接	倒鉤接頭 PK-3
Material cover	鋁
Material seals	NBR
Material housing	鋁
Material piston rod	銅合金 鍍鎳