


底座

PAML-CP-90-HP3-G12

料號: 1651541

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	90
額定直徑 DN	36
系列	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
操作壓力	0 ... 50 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	770 g
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	鍛造鋁合金
Material seals	NBR
Material screws	不鏽鋼