



漫射感測器 SOEG-RT-Q30-NS-K-2L

料號: 165348
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
符合標準	EN 60947-5-2
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
測量方式	漫反射式感測器
光的類型	紅外線
工作範圍	0 ... 600 mm
環境溫度	-25 ... 55 °C
開關輸出	NPN
切換元件功能	燈光切換
最大切換頻率	1,000 Hz
最大輸出電流	200 mA
電壓降	2 V
短路強度	脈衝調制
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
殘餘波動	20 %
無效電流	25 mA
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	電纜 3芯
電纜長度	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
尺寸	30x30x15 mm
安裝類型	具通孔
產品重量	85 g
Material housing	PBT-加強
工作狀態顯示	黃色 LED
運作儲備顯示	綠色 LED
設定選項	電位計
設定範圍低端極限值	0 mm
調節範圍的上限	600 mm
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 55 °C
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress