


壓力錶

MA-50-10-1/4-EN-CT

產品代號: 165867

FESTO

具顯示裝置, 顯示單位 bar 和 psi.
將淘汰的產品, 供貨至 2010.



技術參數

特性	值
顯示範圍【bar】	0 ... 10 bar
符合標準	EN 837-1
壓力錶的額定尺寸	50
設計結構	Bourdon-管壓力錶
安裝類型	線路安裝
工作介質	中性液體 中性氣體 不含氧 不含乙酸酐
工作壓力	0 ... 10 bar
可變負載系數	0.66
測量精度等級	2,5
保護等級	IP43
介質溫度	-20 ... 60 °C
環境溫度	-20 ... 60 °C
材料備註	不含有黃銅和PTFE 符合 RoHS
連接的位置	後側中心
氣壓連接	G1/4
材料與介質接觸	黃銅
凸緣螺絲的材料訊息	鍍鎳 黃銅
外殼的材料訊息	ABS
觀察窗的材料訊息	PS
殼體顏色	黑色
產品重量	70 g