


連接電纜

NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB

料號: 1686609

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-E-...P,
length 10 m.



技術參數

特性	值
保護管長度	10 m
裝配位置	任何
戶外使用	C1 - 在不受天氣影響的地方使用
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
相對空氣濕度	5 - 100 % 冷凝
防護等級	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
環境溫度	-20 ... 60 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 60 °C
電氣連接 1	Straight plug, 3-pin
電氣連接 2	Open end, 3-wire
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
氣壓連接	For tubing outside diameter 8 mm
電纜的最小彎折半徑	100 mm
電纜結構	3x0,75
產品重量	2,500 g
材料備註	符合 RoHS
Material conduit	PA
Material protective conduit fitting	PA
Material cable sheath	PVC
Material seals	TPE