



球閥

VZBA-11/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T

料號: 1692228

FESTO

3/2-way, flange hole pattern F0405, thread EN 10226-1.



技術參數

特性	值
設計結構	3位球閥 T型孔
驅動類型	機械的
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	Rp1 1/4
切換位置指示器	槽的方向 = 流動方向
法蘭孔的樣式	F04 F05
內徑	25.4 mm
額定直徑 DN	32
閥功能	3/2
手動控制	無
流量方向	可反向
製程閥的額定壓力	63
驅動扭矩	35 Nm
基於標準	EN 10226-1 ISO 5211
介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 Water (no water vapour) 中性液體 應其他介質需求
介質溫度	-10 ... 200 °C
流量 Kv, T孔, 彎角型	18 m3/h
Flow rate Kv type T straight	36.5 m3/h
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕
外殼的材料編號	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-加強
Material ball	高合金鋼, 耐腐蝕
球體的材料編號	1.4408
Material shaft	高合金鋼, 耐腐蝕
軸的材料編號	1.4401
產品重量	2,800 g
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力設備指令
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress