


電源

SPC200-PWR-AIF

料號: 170175

FESTO

具電源和軸介面



技術參數

| 特性 | 值 |
|----------------|--|
| 最大電流消耗, 負載 | 5 A |
| 最大電流消耗, 邏輯信號 | 4 A |
| 額定工作電壓 DC | 24 V |
| 針對邏輯電源的斷電緩衝 | 10 ms |
| 殘餘波動 | 2 % |
| 典型的電流消耗, 插入式模組 | 100 mA |
| 容許的電壓波動 | -5 % / +25 % |
| 產品重量 | 82 g |
| 電氣連接, 工作電源 | 端子條 3-pin |
| 電接口, AIF OUT | 5-pin |
| 性能特點, 軸連接 | 2 個氣壓軸 最大 16 個數字量輸入 最大 16 個數字量輸出 |
| 安裝空間 | 1 |