


# 軸介面 SPC-AIF-POT

料號: 170228

FESTO

用於電位計



## 技術參數

特性	值
比例閥的最大電流消耗	1.1 A
典型軸介面的電流消耗	100 mA
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
抗持續衝擊強度, 符合 DIN/IEC 68 標準, 第2 - 82部分	按照嚴格等級 2 進行測試
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
抗震性, 符合 DIN/IEC 68, parts 2 - 6	按照嚴格等級 2 進行測試
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	300 g
電氣連接, 比例閥	插頭 圓形設計 M9 7-pin
電氣連接, 位移編碼器	A型設計 具插頭電纜 符合 DIN 43650 標準 方塊形結構
電接口, AIF IN	插頭 圓形設計 M9 5-pin
電接口, AIF OUT	插頭插座 圓形設計 M9 5-pin
電纜長度	0.3 m