



# 電調壓閥

## PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-4

料號: 1709136

FESTO



### 技術參數

特性	值
尺寸	90
額定直徑 DN	24
系列	L
裝配位置	垂直
驅動類型	電動
設計結構	電控可調調壓閥
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
操作壓力	0 ... 50 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 20 bar
額定工作電壓 DC	24 V
信號範圍, 類比輸出	4 - 20 mA
信號範圍, 類比輸入	4 - 20 mA
設定值/實際值	電流型式 4 - 20 mA
授權	SE Type Test Certification
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	5 ... 50 °C
環境溫度	5 ... 50 °C
產品重量	6,100 g
Electrical connection IN	插頭, M12, 5-pin, A編碼
電氣連接輸出	插頭, M12, 5-pin, A編碼
安裝類型	在空氣調理單元上 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	G1
氣壓接口, 11	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1
氣壓接口 22	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1
氣壓接口 82	G3/8
材料備註	符合 RoHS
Material underneath cover	Anodised aluminium
Material spring	彈簧鋼
Material housing	Anodised aluminium