


堵頭 QSP17-PTB

料號: 172996

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	標準
裝配位置	任何
設計	直式結構
容器尺寸	1
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	4.7 g
安裝類型	Mounting pin
氣壓連接, 氣口 1	Cartridge 17 mm
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA
Material of tubing seal	NBR