



# 近接感測器 SME-10-KQ-LED-24

料號: 173211

FESTO

電氣, 具舌簧觸點, 用於具C型槽驅動器, 具電纜.



## 技術參數

特性	值
設計	適用於圓形槽
符合標準	EN 60947-5-2
授權	RCM Mark
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
材料備註	符合 RoHS
Instructions for use	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
測量變量	位置
測量原則	磁簧磁鐵
環境溫度	-20 ... 70 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	具觸點, 雙極性
切換元件功能	常開觸點
開啟時間	<= 0.6 ms
關閉時間	<= 0.05 ms
最大切換頻率	500 Hz
最大輸出電流	100 mA
最大接點容量 DC	1 W
電壓降	0 V
短路強度	否
過載承受能力	還未上市
工作電壓範圍 AC	12 ... 27 V
工作電壓範圍 DC	12 ... 27 V
極性保護	否
Electrical connection 1, connection type	電纜
Electrical connection 1, connection technology	開放式終端
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
接頭的導線引出方向	橫向
電纜長度	2.5 m
電纜外套顏色	灰色
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
安裝類型	夾在圓形槽中 縱向插入到插槽
緊固扭矩	0.1 Nm
裝配位置	任何
產品重量	20 g
外殼顏色	黑色
Material housing	PPS 高合金鋼, 耐腐蝕
工作狀態顯示	黃色 LED
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
防護等級	IP65

特性	値
	IP67
絶縁電圧	50 V
浪湧強度	0.8 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
汚染程度	3