


# 吸盤完整 VAS-10-M5-NBR

料號: 173440

FESTO

具密封圈 OL



## 技術參數

特性	值
額定尺寸	2 mm
吸盤直徑	10 mm
有效吸氣直徑	8 mm
連接的位置	於頂部
吸盤外型	扁圓形
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
額定操作壓力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
70%真空時的起步阻力	4.5 N
在額定操作壓力的保持力	4.5 N
安裝螺紋	M5
吸盤安裝件	M5
真空連接	M5
顏色	黑色
肖氏硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	鍛造鋁合金
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	NBR