

調壓閥

LR-3/8-D-MINI-NPT



料號: 173652

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具壓力錶, 工作壓力高達 12 bar.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|---------------------------------------|
| 尺寸 | Mini型 |
| 系列 | D |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 3/8 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 3/8 NPT |
| 材料備註 | 符合 RoHS |