

過濾器

LF-1/8-D-5M-MINI-A-NPT



料號: 173679

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

過濾精度 5 µm, 具保護杯罩和自動冷凝水排放

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
系列	D
裝配位置	垂直
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	全自動
最大冷凝物容積	22 cm ³
杯罩保護	金屬保護杯罩
操作壓力	2 ... 12 bar
標準額定流量	800 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 選配
氣壓連接, 氣口 1	1/8 NPT
氣壓連接, 氣口 2	1/8 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material filter	PE
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC