

微過濾器 LFMA-3/8-D-MIDI-NPT


料號: 173730

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具保護杯罩

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|---------------------------------------|
| 系列 | D |
| 尺寸 | Midi型 |
| 過濾等級 | 0.01 µm |
| 冷凝水排放 | 手動瞬間接觸 |
| 操作壓力 | 1 ... 16 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體 |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:7:2] 惰性氣體 |
| 空氣品質等級的最大標準流量 | 880 l/min |
| 空氣品質等級的最小標準流量 | 250 l/min |
| 過濾器功效 | 99.9999 % |
| 杯罩保護 | 金屬保護杯罩 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 1.5 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 殘餘油含量 | 0.01 mg/m3 |
| 安裝類型 | 線路安裝 具安裝支架 選配 |
| 裝配位置 | 垂直 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 3/8 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 3/8 NPT |
| Material housing | 牙鑄鋅 |
| Material filter | 硼酸鹽纖維 |
| Material bowl | PC |
| 材料備註 | 符合 RoHS |