

微過濾器

LFMA-3/4-D-MAXI-A-NPT



料號: 173737

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[具保護杯罩](#)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
系列	D
尺寸	Maxi
過濾等級	0.01 µm
冷凝水排放	全自動
操作壓力	2 ... 12 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:7:2] 惰性氣體
空氣品質等級的最大標準流量	1,900 l/min
空氣品質等級的最小標準流量	500 l/min
過濾器功效	99.9999 %
杯罩保護	金屬保護杯罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	1.5 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
殘餘油含量	0.01 mg/m3
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 選配
裝配位置	垂直
氣壓連接, 氣口 1	3/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	3/4 NPT
Material housing	牙鑄鋅
Material filter	硼酸鹽纖維
Material bowl	PC
材料備註	符合 RoHS