

# 微過濾器

## LFMA-1-D-MAXI-A-NPT

料號: 173739

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

具保護杯罩

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



### 技術參數

| 特性               | 值                                     |
|------------------|---------------------------------------|
| 系列               | D                                     |
| 尺寸               | Maxi                                  |
| 過濾等級             | 0.01 µm                               |
| 冷凝水排放            | 全自動                                   |
| 操作壓力             | 2 ... 12 bar                          |
| 操作介質             | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>惰性氣體 |
| 輸出口的空氣純淨度        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:7:2]<br>惰性氣體 |
| 空氣品質等級的最大標準流量    | 2,200 l/min                           |
| 空氣品質等級的最小標準流量    | 480 l/min                             |
| 過濾器功效            | 99.9999 %                             |
| 杯罩保護             | 金屬保護杯罩                                |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 2 - Moderate corrosion stress         |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 介質溫度             | 1.5 ... 60 °C                         |
| 環境溫度             | -10 ... 60 °C                         |
| 殘餘油含量            | 0.01 mg/m3                            |
| 安裝類型             | 線路安裝<br>具安裝支架<br>選配                   |
| 裝配位置             | 垂直                                    |
| 氣壓連接, 氣口 1       | 1 NPT                                 |
| 氣壓連接, 氣口 2       | 1 NPT                                 |
| Material housing | 牙鑄鋅                                   |
| Material filter  | 硼酸鹽纖維                                 |
| Material bowl    | PC                                    |
| 材料備註             | 符合 RoHS                               |