

過濾調壓閥

LFR-1/4-D-O-MINI-NPT


料號: 173766

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

具金屬保護杯罩, 不具壓力錶, 過濾精度 40 µm.具手動冷凝水排放.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
系列	D
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	手動瞬間接觸
最大冷凝物容積	22 cm ³
杯罩保護	金屬保護杯罩
操作壓力	1 ... 16 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準額定流量	1,400 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	410 g
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 選配
氣壓連接, 氣口 1	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	1/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC