

過濾調壓閥 LFR-1-D-7-MAXI-NPT

料號: 173818

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

輸出最高氣壓 7 bar, 具金屬防護罩和壓力錶.具手動冷凝水排放裝置.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
裝配位置	垂直
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	手動旋轉
最大冷凝物容積	80 cm ³
杯罩保護	金屬保護杯罩
操作壓力	1 ... 16 bar
最大壓力遲滯	0.4 bar
標準額定流量	11,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,470 g
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 選配
氣壓連接, 氣口 1	1 NPT
氣壓連接, 氣口 2	1 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC