

油霧器

LOE-3/4-D-MAXI-NPT



料號: 173826

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具金屬保護杯罩

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
最大儲油能力	190 cm ³
杯罩保護	金屬保護杯罩
操作壓力	16 bar
油霧器起作用所需的最小流量	10 l/min
標準額定流量	8,400 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,100 g
安裝類型	具配件
氣壓連接, 氣口 1	3/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	3/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material bowl	PC