


多位組件 DPNC-125

料號: 174424

FESTO

用於連接兩個具相同活塞直徑的氣壓缸, 以形成一個多位置氣壓缸



技術參數

特性	值
尺寸	125
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	5,204 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	鍛造鋁合金
Material threaded pin	鋼 經過電鍍
Material nut	鋼 經過電鍍