


# 插頭插座, 具電纜 KMEB-2-24-5-LED

料號: 174845

FESTO

預制單元, 用於 VUVB, MEBH, MOEBH 閥和N2 電磁線圈.



## 技術參數

| 特性   | 值   |
|--|---|
| 切換位置指示器                                      | LED   |
| 安裝類型   | 通過M2.5中心螺絲安裝在電磁閥上   |
| 裝配位置   | 任何  |
| 產品重量   | 400 g   |
| 電氣連接   | 4-pin<br>直角式插頭插座<br>Plug pattern type C to EN 175301-803<br>符合DIN EN 175301-803標準 |
| 額定工作電壓 DC                                    | 24 V  |
| 保護性接地  | 已可供應  |
| 電纜長度   | 5 m   |
| 電纜直徑   | 6.2 mm  |
| 電纜結構   | 3x0,75  |
| 防護等級   | IP65<br>符合 IEC 60529  |
| 環境溫度   | -20 ... 80 °C   |
| CE 符號 (參見符合的標準)                              | in accordance with EU RoHS directive  |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L  |
| 材料備註   | 符合 RoHS   |
| Material cable sheath                        | TPE-U(PUR)  |
| Material housing                             | PA<br>POM   |
| Material electrical contact                  | 青銅  |