



圓形氣壓缸

DSA-H-16- -PPV-A-CT

產品代號: 176304

FESTO

具有適合直接安裝的軸承蓋，端蓋氣接口和氣壓缸軸線相垂直
 該產品只可從Festo Korea Co. Ltd定購
 將淘汰的產品，供貨至 2010.



技術參數

特性	值
行程	1 ... 250 mm
活塞直徑	16 mm
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
工作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙作用
工作介質	乾燥壓縮空氣，經潤滑或未經潤滑
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 80 °C
緩衝長度	14 mm
6 bar時的理論作用力，回復行程	103.7 N
6 bar時的理論作用力，進程	120.6 N
0 mm行程時的移動質量	35 g
每10 mm 行程所增加的重量	4.9 g
0 mm行程時的基本重量	56 g
每 10 mm 行程的附加質量系數	2.2 g
氣壓連接	M4
材料備註	不含有黃銅和PTFE
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
密封件的材料訊息	NBR TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	高合金鋼，耐腐蝕
活塞桿的材料訊息	高合金鋼，耐腐蝕