


擺動法蘭 SUA-20-R3

料號: 176884

FESTO

用於氣壓缸 ADVU, AEVU; 相應的U形鉤腳架安裝 LBN 或 LN, LSN.



技術參數

特性	值
尺寸	20
裝配位置	任何
多樣型	Excellent corrosion protection
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	41 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	鍛造鋁合金 具防護鍍層
Material mounting pin	高合金鋼, 耐腐蝕
Material sleeve	彈簧鋼
Material bearing	塑料的
Material screws	高合金鋼, 耐腐蝕
Material lock	高合金鋼, 耐腐蝕
Material shaft	高合金鋼, 耐腐蝕