


# 擺動法蘭 SUA-40-R3

料號: 176887

FESTO

用於氣壓缸 ADVU, AEVU; 相應的U形鉤腳架安裝 LBN 或 LN, LSN.



## 技術參數

| 特性                    | 值                              |
|-----------------------|--------------------------------|
| 尺寸                    | 40                             |
| 裝配位置                  | 任何                             |
| 多樣型                   | Excellent corrosion protection |
| 耐腐蝕等級 CRC             | 3 - High corrosion stress      |
| PWIS conformity       | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 產品重量                  | 195 g                          |
| 材料備註                  | 符合 RoHS                        |
| Material mounting     | 鍛造鋁合金<br>具防護鍍層                 |
| Material mounting pin | 高合金鋼, 耐腐蝕                      |
| Material sleeve       | 彈簧鋼                            |
| Material bearing      | 塑料的                            |
| Material screws       | 高合金鋼, 耐腐蝕                      |
| Material lock         | 高合金鋼, 耐腐蝕                      |
| Material shaft        | 高合金鋼, 耐腐蝕                      |