


擺動法蘭 SUA-100-R3

料號: 176891

FESTO

用於氣壓缸 ADVU, AEVU; 相應的U形鉤腳架安裝 LBN 或 LN, LSN.



技術參數

特性	值
尺寸	100
裝配位置	任何
多樣型	Excellent corrosion protection
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	1,236 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	鍛造鋁合金 具防護鍍層
Material mounting pin	高合金鋼, 耐腐蝕
Material sleeve	彈簧鋼
Material bearing	塑料的
Material disc	鋼, 鍍鋅
Material screws	高合金鋼, 耐腐蝕
Material lock	高合金鋼, 耐腐蝕
Material shaft	高合金鋼, 耐腐蝕